

Garant
HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm

Beställningsdata

Ordernummer	202269 4
GTIN	4045197865120
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 11 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 15 mm

Friställningsdiameter D_1 : 3,8 mm

totallängd L: 57 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Skärlängd L_c	11 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Tandantal Z	3
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,02 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm

Friställningsdiameter D_1	3,8 mm
Skaffform	HB
totallängd L	57 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	15 mm
Hörnfäsbredd vid 45°	0,18 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	e8
Skär-Ø D_c	4 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfäsvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar