



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: M1020



Beställningsdata

Ordernummer	540800 M1020
GTIN	4045197156204
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form spetskon** (SKM).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgrädnig, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Spetskon
Form	M1020
totallängd	60 mm
Huvud-Ø	10 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	20 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

