

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202276 12
GTIN	4045197865649
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 16 mm

totallängd L: 73 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skaftform	HB
Skär-Ø D_c	12 mm
Tandantal Z	3
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm

Skärlängd L_c	16 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
totallängd L	73 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft-
Ø verktyg 12 mm

SZ2025 12