

Garant**LOEU 130708 TR-M, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z	0,2 mm
ISO-kod vändskär	LOEU 130708 TR-M
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	255 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		