



Roterande fil Z 3 - medel, med spånbrytare, HSS, Typ: G0618



Beställningsdata

Ordernummer	540800 G0618
GTIN	4045197156167
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Skaft-Ø 6 mm.

Roterande fil av HSS för vibrationskritiska tillämpningar. **Form spetsbåge** (SPG).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

Form	G0618
totallängd	58 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
Huvud-Ø	6 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	Z3
Tandningstyp	med spånbrytare
Tandningsfinhetsgrad	medel
huvudlängd	18 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Roterande fil

