



Komfortskyddsglasögon SecureFit™ 400, Glastoning: I/O



Beställningsdata

Ordernummer	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

Dessa **extremt flexibla skyddsglasögon** i sportig design hör med **sin vikt på endast 19 g** till de lättaste i klassen. Tack vare den **speciella bygeltryckfördelningstekniken** anpassar sig bygeln perfekt efter huvudets form och minskar trycket över örat. Den innovativa konstruktionen garanterar att hörselskydden sitter bekvämt och ökar bekvämligheten för bäraren markant. Bärkomforten förstärks dessutom av **justerbara näskuddar** och mjuka **vadderade bygeländrar**. Den smala konstruktionen gör att dessa glasögon dessutom med fördel kan kombineras med annan personlig skyddsutrustning. Med **reflekterande glas**, lämplig för **solljus utan att tonas för mycket** (vid arbete omväxlande inomhus och utomhus).

Utförande reklamtext:

- **Enastående anpassning efter alla huvudformer.**
- **Sitter säkert även vid intensiva rörelser.**

Norm:

EN 166 EN 172

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
vikt	19 g
Skivmärkning	5-1,7 3M 1 FT
UV-skydd	Standard
Serie	SecureFit™

Rammärkning	3M EN166 FT CE
Ramegenskap	Justerbara näskuddar
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Produktslag	Skyddsglasögon

Tillbehör

Förvaringsbox	096910
Glasögonfodral Typ	096930
Väggållareför fuktiga rengöringsdukar	096691