

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TN.. 2204..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Vändskärsstorlek	22 mm
Hävarm	259015 2
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	250 mm
ISO-kod hållare	A32S PTFNR/L 22
Underläggsplatta	259031 10
Hävarmsskruv	259018 2
Fjäder-sats	259044 2
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 2	259015 2
Underläggsplatta Typ 10	259031 10
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500