

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 2
ISO-kod hållare	A40T PTFNR/L 22
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Hävarm	259015 2
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
totallängd $L$	300 mm
Fjäder-sats	259044 2
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
Spännhöjd $L_2$	38,5 mm
Vändskärsstorlek	22 mm
Underläggsplatta	259031 10
Passande vändskär	TN.. 2204..
Fjäderstift-sats	259047 2
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 2	259015 2
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 10	259031 10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500