

## Kilspårstolk, P9, nominellt mått: 3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	484402 3
GTIN	2050001063267
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.  
Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolkar **med toleransklass P9**.

#### Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

### Teknisk beskrivning

nominellt mått	3 mm
Kvalitet	9
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Material	härdat stål
Toleransområde	P
Passning	P9
Produktnamnsattribut	P9
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

## Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm

028300 20