

**Garant****Slimad hydraulchuck, BT 30 A = 85, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303446 6
GTIN	4045197868589
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Extremt smalt utförande (3°-kontur).
- Idealiska dämpningsegenskaper.
- Möjligt med axiell längdjustering.
- Skaften hårbearbetade.

**Användningsdata:**

- Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
- Där en reducerad störkontur krävs.
- För borrar, brotschning och fräsning.
- För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, reduceringshylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	85 mm
Ø D <sub>3</sub>	18,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Utvändig-Ø D	40 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm

L <sub>2</sub>	46 mm
fäste	BT 30 A = 85
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

---

## Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30