

**Versa spännklämma, rund, Typ: 5****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 370035 5      |
| GTIN         | 4046368329755 |
| Artikelklass | 37M           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Klons kontur skapar en lätt nedåtdragning.
- Låg spännhöjd sparar material.
- Högre skärdata tack vare formanpassad fastspänning.

**Användningsdata:**

Perfekt för multipeluppsspänning.

**leveransinnehåll:**

1 spännklämma inklusive skruv.

**Teknisk beskrivning**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ø D <sub>1</sub>                | för M5     |
| rekommenderad fastspänningshöjd | 1,5 - 3 mm |
| höjd H                          | 9,53 mm    |
| Ø D                             | 19,05 mm   |
| skruv enligt norm               | M5×10      |
| Norm                            | DIN 912    |

Produktslag

Spännklämma