



Lamellrondell (special-ZA) glasfiberrygg koniska, Ø 125 mm, Kornstorlek: 60



Beställningsdata

Ordernummer	565570 60
GTIN	9003171602425
Artikelklass	53T

Beskrivning

Utförande:

Lamellrondell med hög, aggressiv skäreffekt och oöverträffad utslitningstid.

Specialzirkoniumoxid (ZA) med kylande beläggning på **bomullsväv**. Glasfiberrygg. **För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.**

Lamellslipskiva med **zirkoniumoxid (ZA)** och kylande skikt på **bomullsväv**. Glasfiberrygg. **För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.**

maximal periferihastighet: 80 m/s

Formbeskrivning: konvex

hål-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Kornstorlek	60
Formbeskrivning	konvex
skiv-Ø	125 mm
Slipmedlets beteckning	ZA

Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva