

3M Roloc™**Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel, Utvändig Ø: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554092 75
GTIN	2050001032874
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummisliprondell med inbyggt **1/4 tum fäste och 6 mm skaft**. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Utvändig Ø	75 mm
Skaft-Ø	6 mm

Fäste på verktygssidan	Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan	Skaft-Ø 6 mm
passar till snabbytessystem	Roloc™
Produktslag	Stödrondell