

**3M Roloc™****Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt, Utvärdig Ø: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554089 75
GTIN	4046719810611
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvärdig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummisliprondell med inbyggt **1/4 tum fäste och 6 mm skaft**. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

**OBS!:**

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Utvärdig Ø	75 mm
Skaft-Ø	6 mm

Fäste på verktygssidan	Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan	Skaft-Ø 6 mm
passar till snabbytessystem	Roloc™
Produktslag	Stödrondell