

**3M Roloc™****Plast-rondell skaft-Ø 6 mm, Utvändig Ø: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554090 75
GTIN	4001895967771
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Plastrondell med **fast 6 mm skaft**.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

**Användningsdata:**

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

**OBS!:**

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Utvändig Ø	75 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fäste på verktygssidan	Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan	Skaft-Ø 6 mm

passar till snabbytessystem

Roloc™

Produktlag

Stödrondell