

**3M Roloc™****Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk, Utvändig Ø: 75mm**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554091 75     |
| GTIN         | 4046719810550 |
| Artikelklass | 53M           |

## Beskrivning

### Utförande:

För infästning av slipskivor med **snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®)**.

Gummislipprondell med inbyggt **1/4 tum fäste och 6 mm skaft**. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

### Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

### OBS!:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

## Teknisk beskrivning

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Utvändig Ø        | 75 mm                   |
| Skaft-Ø           | 6 mm                    |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Fäste på verktygssidan      | Snabbspänningssystem<br>utvändiga gängor |
| Fäste på maskinsidan        | Skaft-Ø 6 mm                             |
| passar till snabbytessystem | Roloc™                                   |
| Produktslag                 | Stödrondell                              |