



## Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A1225



### Beställningsdata

Ordernummer	547200 A1225
GTIN	4007220900505
Artikelklass	55F

### Beskrivning

#### Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

#### Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stålqualiteter**, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

### Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	Cylinder
förkortning tandning	INOX
Form	A1225
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	12 mm
totallängd	65 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	25 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

### Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		