



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: G0820



Beställningsdata

Ordernummer	547200 G0820
GTIN	4007220952320
Artikelklass	55F

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stålqualiteter**, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

förkortning tandning	INOX
Form	G0820
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	8 mm
totallängd	60 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	20 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		