

Stoppgängningsats, Satsinnehåll: M3-M12



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 486065 M3-M12 |
| GTIN | 4045197329615 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning

Utförande:

För metrisk ISO-gänga enligt DIN 2279–2299. Räfflat grepp på ytter-Ø. Stoppsidan rödmarkerad.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

Innehåll:

Vardera 1 stoppgängning nr 486050
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

leveransinnehåll:

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppling.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|------------|
| Satsinnehåll | M3-M12 |
| Norm | DIN 13 |
| Gängtyp | M |
| förpackning | Stabil box |

| | |
|-------------|-------------------|
| Kalibrering | S14 |
| Produktslag | Stoppgängningsats |

Tjänster

| | |
|--|---------------|
| DAkS-kalibreringGängtolkringsats Satsinnehåll M3-M12 | 020750 M3-M12 |
| KalibreringGängningsats Satsinnehåll M3-M12 | 020740 M3-M12 |

Tillbehör

| | |
|-----------------------------|------------|
| Gängastoppring 6g Gänga M6 | 486050 M6 |
| Gängastoppring 6g Gänga M5 | 486050 M5 |
| Gängastoppring 6g Gänga M12 | 486050 M12 |
| Gängastoppring 6g Gänga M10 | 486050 M10 |
| Gängastoppring 6g Gänga M4 | 486050 M4 |
| Gängastoppring 6g Gänga M8 | 486050 M8 |
| Gängastoppring 6g Gänga M3 | 486050 M3 |