


HOLEX**Lamell-slipstift för rostfritt stål, Korn 80, Huvud-Ø×huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554210 50X20
GTIN	4045197235572
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**. Med **slipande bindning** för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	9000 min ⁻¹
Kornstorlek	80
maximalt varvtal:	15300 min ⁻¹
huvudbredd	20 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	50 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 80
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		