

## Fingänga Gäng-gåring 6g, M x stigning: 22X1,5



### Beställningsdata

Ordernummer	486110 22X1,5
GTIN	2050001035721
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,5 mm
Gänga	M22
Toleransklass	6g
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Gåtolk
Gängtyp	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60