



## Minislipstift fin, AD-AW, Typ: KU08



### Beställningsdata

Ordernummer	551510 KU08
GTIN	4027497208104
Artikelklass	56L

### Beskrivning

#### Utförande:

**LUKAS slipstift** (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. LUKAS slipstift är universellt användbara till **kant- och ytslipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

Små slipstift med **blandkorn (AD-AW)** av normalkorund, ädelkorund mörkröd och enkristallkorund vit (LUKAS-beteckning NDW) i kornstorlek 100 (fin). Keramisk bindning. Skaft-Ø 3 mm, skaftlängd 50 mm.

#### Användningsdata:

Slipstift med hög formstabilitet är utmärkta för fin- och kantbearbetning av (**härdade**) **verktygs- och Cr-Ni-stål** inom verktygs- och formtillverkning. Rekommenderad skärhastighet 10–30 m/s.

### Teknisk beskrivning

skaftlängd	50 mm
Huvud-Ø	8 mm

finhetsgrad	fin
Skaft-Ø	3 mm
huvudlängd	8 mm
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AD-AW
Produktslag	Slipstift