

Garant**Slipstift grov, AN, Typ: ZY2025****Beställningsdata**

Ordernummer	551600 ZY2025
GTIN	4045197239709
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och ytslipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Slipstift i **normalkorund (AN)** i grov kornstorlek och fenoplastlim. Skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För bearbetning av **höglegerat stål, rostfritt stål** och **gjutstål**.

Rekommenderad skärhastighet 40–50 m/s.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	40 mm
finhetsgrad	grov
Huvud-Ø	20 mm

Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	25 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AN
Produktslag	Slipstift