

Garant**Slipstift grov, AW-AN, Typ: ZY3232****Beställningsdata**

Ordernummer	551700 ZY3232
GTIN	4045197239778
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

GARANT slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. GARANT slipstift är universellt utformade för **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom mycket hög slipeffekt, lång livslängd och likformig ytfinhet hos arbetsstycket.

Slipstift i specialkvalitet **blandkorund**, kornstorlek 30 (grov) och keramisk bindning. Skaft-Ø 6 mm, skaftlängd 40 mm.

Användningsdata:

För grovbearbetning av **gjutgods** och **rostfritt stål**.

Rekommenderad skärhastighet 40–50 m/s.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	40 mm
finhetsgrad	grov

Huvud-Ø	32 mm
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	32 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	AW-AN
Produktslag	Slipstift