

**Garant****Polerslipstift korn 120 (rött) medel, Huvud-Ø×huvudlängd: 4X8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 551900 4X8    |
| GTIN         | 4045197239877 |
| Artikelklass | 51E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

**GARANT polerstift** utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

**Användningsdata:**

**För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller.** Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

**Teknisk beskrivning**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Kornstorlek                      | 80          |
| Formbeskrivning                  | Cylinder    |
| rekommenderad periferihastighet: | 10 - 15 m/s |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Skaft-Ø                | 3 mm             |
| Huvud-Ø                | 4 mm             |
| huvudlängd             | 8 mm             |
| Slipmedel              | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | A                |
| Färg                   | röd              |
| Produktslag            | Polerstift       |

## Användardata

|                               | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig    |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig    |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig    |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig    |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig    |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | lämplig    |                |         |
| INOX                          | lämplig    |                |         |
| Ti                            | lämplig    |                |         |
| CuZn                          | lämplig    |                |         |
| torrt                         | lämplig    |                |         |