

**Lamellslipstift Vågig slipnylon, medel, Huvud-Ø×huvudbredd: 80X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Sinusformigt lagd slipnylon utan skuren kant. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

För **mattpolering och polering utan ansatser.**

Teknisk beskrivning

huvudbredd	50 mm
rekommenderat varvtal	4000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	7000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	80 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel
Produktnamnsattribut	medel

Produktslag

Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		