

HOLEX**Lamellslipstift Nylonduk (A), medel, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554960 60X30
GTIN	4045197241238
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.
Nylonduk belagd med normalkorund (A). Ger en **jämn, matt finish**.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	5000 min ⁻¹
huvudbredd	30 mm
maximalt varvtal:	9000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	60 mm
Slipmedlets beteckning	A
Motsvarande kornstorlek	180
finhetsgrad	medel

Produktnamnsattribut	medel
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		