

rörgänga gå-gängring, Gänga: G3/8tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486150 G3/8
GTIN	2050001035912
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	16,66 mm
Varvper tum	19
Toleransklass	A
Gänga	G3/8
Kalibrering	L12
Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	A

Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20