

HOLEX**Konturlamellslipstift (A), Korn 60, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Skålformigt placerade lameller runt verktygets axel med inskjuten kärna. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Särskilt lämplig för änd- och omkretsslipning.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	40 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	8000 min ⁻¹
Kornstorlek	60
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	60 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 60
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		