

Garant**Polerslipstift korn 120 (rött) medel, Huvud-Ø×huvudlängd: 20X32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	551900 20X32
GTIN	4045197239938
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

GARANT polerstift utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

Användningsdata:

För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller. Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Formbeskrivning	Cylinder
rekommenderad periferihastighet:	10 - 15 m/s

Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	20 mm
huvudlängd	32 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Färg	röd
Produktslag	Polerstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		