

rörgänga Gäng-tolk, Gänga: G1/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	9,73 mm
Toleransklass	A
Varvper tum	28
Gänga	G1/8
Gängtyp	G
Norm	DIN 228
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90