

rörgänga Gäng-tolk, Gänga: G1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Gäng-Ø	13,16 mm
Gänga	G1/4
Varvper tum	19
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90