

**HOLEX****Slipdukslamell (A), Ø 165×30 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	555145 40
GTIN	4045197525659
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Slipdukslameller med **korundväv (A)**. Hål-Ø 54 mm.

**Användningsdata:**

För borttagning och rengöring av svetsfogar, slipning av grova ytor och arbetsstycken med oregelbunden profil.

**OBS!:**

För mindre fästaxlar än Ø 54 mm används den uppborringsbara metallflänsen nr 555140. Andra mått kan levereras på begäran.

Slipmedlets beteckning: A

maximalt varvtal: 5200 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	40
hål-Ø	54 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

skiv-Ø	165 mm
skivbredd	30 mm
Produktnamnsattribut	Ø 165×30 mm
maximalt varvtal:	5200 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slipdukslamell

## Tillbehör

Reducerfläns av metall, par, uppborrningsbar Passar till  
hål-Ø 54 mm

555140 54