

**ISO-stödrondell flexibel/slät, Utvändig Ø: 108mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566650 108
GTIN	2050001032164
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Elastisk specialplasttallrik för **flexibel konturslipning**. Perfekt för kornstorlek 60 och finare. Enligt ISO.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	80 m/s
maximalt varvtal:	13300 min ⁻¹
passar till skiv-Ø	115 mm
Utvändig Ø	108 mm
inkl. spännmutter	ja
Produktslag	Stödrondell