



Stödtallrik med kardborre med Gänga M 14, Utvändig Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	566960 115
GTIN	2050001029515
Artikelklass	52M

Beskrivning

Utförande:

Häft sida med dubbelt T-kroksystem, för säker vidhäftning av slippnylonrondeller med kardborre.

Passar till:

För kardborrondeller **utan centrumhål**.

Observera:

Maximal periferihastighet på vinkelslipar **med slippappersrondeller** 40 m/s.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
maximal periferihastighet	40 m/s
Utvändig Ø	115 mm
Produktslag	Stödrondell