

3M**Fiberrondell-stödtallrik hård/räfflad, Utväändig Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566690 125
GTIN	4046719523849
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödronde med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformbar fiberskivstödronde. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
maximal periferihastighet	80 m/s
Utvändig Ø	125 mm
Hårdhetsgrad	hårt
Produktslag	Stödronde