



Underlagsfoliesats, 10 delar 50×300 mm, C-Stål, Tjocklek: 0,9mm



Beställningsdata

Ordernummer	478750 0,9
GTIN	2050001057532
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.

C-Stål – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, blank yta (storlek 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inställning av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

leveransinnehåll:

1 förpackning med 10 blad.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,9 mm
Material	C-Stål
felgräns	±13 µm
Foliebredd	50 mm
Folielängd	100 mm
Produktnamnsattribut	C-Stål

antal folier	10
Produktlag	Underläggsfolie