

3M Scotch-Brite™**Slipnylonrondell med kardborr SC-DH, Ø 178 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	566935 280
GTIN	4046719005437
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med kardborrsliptallrik nr 566965**).

Användningsdata:

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

För **finish, mattpolering, övergångar** med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för **lätt rengöring** (t.ex. borttagning av anlöpning) och **gradning**.

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

Färg	blå
Motsvarande kornstorlek	280
Utförande	A very fine

finhetsgrad	fin
skiv-Ø	178 mm
Serie	SC-DH
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 178 mm
tillverkarens beteckning	SC-DH
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14
Utvändig Ø 178 mm

566965 178

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 178
mm

566960 178