

3M**Fiberrondell-stödtallrik flexibel/slät, Utvärdig Ø: 115mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 566692 115 |
| GTIN | 4046719523801 |
| Artikelklass | 53M |

Beskrivning**Utförande:**

Fiberskivstödronde med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Elastisk specialplasttallrik för **flexibel konturslipning**. Perfekt för kornstorlek 60 och finare. Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 13300 min ⁻¹ |
| maximal periferihastighet | 80 m/s |
| passar till skiv-Ø | 115 mm |
| Utvändig Ø | 115 mm |
| inkl. spännmutter | ja |
| Produktslag | Stödronde |