



## Underlagsfoliesats, 10 delar 50×300 mm, C-Stål, Tjocklek: 0,15mm



### Beställningsdata

Ordernummer	478750 0,15
GTIN	2050001057457
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.

**C-Stål** – kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, blank yta (storlek 0,02 rostfritt).

#### Användningsdata:

**Inställning** av verktyg, **justering** av apparater, **utjämning** av toleranser, **underlag** för komponenter, **inriktning** av maskiner, **inställning** av former, **inställning** av lagerspel, **anpassning** av aggregat, **justering** av skärknivar, **inriktning** av arbetsstycken etc.

#### leveransinnehåll:

1 förpackning med 10 blad.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,15 mm
Material	C-Stål
felgräns	±5 µm
Foliebredd	50 mm
Folielängd	100 mm
Produktnamnsattribut	C-Stål

antal folier	10
Produktlag	Underläggsfolie