

uvex

Svetsglasögon komfort uvex i-vo, Klass: 5



Beställningsdata

Ordernummer	096546 5
GTIN	4031101510798
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Trendiga **svetsglasögon med perfekt färgåtergivning** tack vare grått glas. **Mjuka komponenter** på näsan, pannan och öronen gör att glasögonen sitter säkert utan att trycka. De **vadderade skalmarna** har inställbar längd och lutning. Tack vare uvex infradur plus-beläggningen är glasen **imfria på insidan** och **reptåliga på utsidan**. Fastbränning av svetsloppor minimeras. Ny filterteknik som **skyddar mot IR- och UV-strålning** (bländning).

Norm:

EN 166; EN 169

Ramegenskap: Inställbar bygellängd

Glasbeläggning: Rephållfast

Glasbeläggning: beläggningsfri

UV-skydd: UV400

Glasmaterial: polykarbonat

Skivmärkning: 5 W 1 FTKN

Teknisk beskrivning

Glasmaterial	polykarbonat
Skyddsklass IR-filter	5
UV-skydd	UV400
Glasbeläggning	Rephållfast
Glasbeläggning	beläggningsfri

Skivmärkning	5 W 1 FTKN
Serie	i-vo
Rammärkning	W 166 FT CE
Ramegenskap	Vadderade skalmar
Ramegenskap	Inställbar bygellutning
Ramegenskap	Inställbar bygellängd
Produktslag	Svetsglasögon