

rörgänga stopp-gängring, Gänga: G3/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	486250 G3/4
GTIN	2050001036339
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	26,44 mm
Toleransklass	A
Gänga	G3/4
Varvper tum	14
Kalibrering	L12
Toleransområde	A

Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100