

Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 5/8



Beställningsdata

Ordernummer	486300 5/8
GTIN	2050001691132
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	5/8 UNC
Varvper tum	11
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
-------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90