

## Gänga Gängtolk UNF-2B, Gänga: 10-32tum



### Beställningsdata

Ordernummer	486320 10-32
GTIN	2050001691156
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.  
Stopptolkar rödmarkerade.  
UNF = Unified national fine thread.

**Norm:****ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Varvper tum	32
Gänga	10-32 UNF
Gängtyp	UNF
Norm	ANSI B 1.1
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

DAkS-kalibrering Gängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
---	-----------

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm

028550 20