

## Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 3/4



### Beställningsdata

Ordernummer	486300 3/4
GTIN	2050001691149
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Gänga	3/4 UNC
Varvper tum	10
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
-------------------------------------	-----------

DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm

028590 90