

Garant**CC.T 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SM

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning