

Garant**CNMG 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning