

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning