

Garant**DC.T 11T302, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning