

**Garant****RC.X 1003, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Artikelklass	21G

### Beskrivning

RC.X 1003 HB7035-1 spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning